

# 产品出厂检验报告

佛山市东方医疗设备厂有限公司

NO: 20250717

|                                                                                                                                |        |                                                                                                                                            |                          |    |      |    |      |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|------|----|------|--------|------------------|
| 产品名称                                                                                                                           | 助行器    | 生产批号                                                                                                                                       | 25-6-80B                 | 数量 | 10 张 | 抽样 | 3 张  | 产品技术要求 | 粤禅械备 20170064 号  |
| 型号规格                                                                                                                           | FS919L | 功能代号                                                                                                                                       | /                        | 检验 | 曾桂娟  | 审批 | 张义珠  | 日期     | 2025 年 07 月 17 日 |
| 抽样标准：抽样检验规定      合格质量水平 AQL：4.0 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 放宽 |        |                                                                                                                                            |                          |    |      |    |      |        |                  |
| 序号                                                                                                                             | 项目名称   | 技 术 要 求                                                                                                                                    |                          |    |      |    | 检验结果 | 单项结论   |                  |
| 1                                                                                                                              | 外观结构要求 | 1) 助行架所有部件应无毛刺、锐边和损坏衣服或引起用户不适的突起物。<br>2) 助行架正常使用时，其材料应不掉色。应不使皮肤、衣服着色。<br>3) 外表面应平整光滑，不允许有裂纹、疤痕等缺陷。<br>4) 各零部件装配应齐全、准确、可靠。活动部位应顺畅，不允许有卡滞现象。 |                          |    |      |    | 符合要求 | 合格     |                  |
| 2                                                                                                                              | 尺寸     | 1) 助行器具的结构、外形尺寸应符合技术要求的规定，极限偏差应不大于±5mm。                                                                                                    |                          |    |      |    | 符合要求 | 合格     |                  |
|                                                                                                                                |        | 2) 轮子                                                                                                                                      | 前轮直径不小于 75mm、宽度不小于 22mm。 |    |      |    | /    | /      |                  |
|                                                                                                                                |        |                                                                                                                                            | 前轮(室外型)直径不小于 180mm。      |    |      |    | /    | /      |                  |
| 3                                                                                                                              | 稳定性    | 1) 前倾稳定性试验时，助行架前倾翻角度≥10°。<br>2) 后倾稳定性试验时，助行架后倾翻角度≥7°。<br>3) 侧倾稳定性试验时(左右两侧)，助行架侧倾翻角度≥3.5°。                                                  |                          |    |      |    | 符合要求 | 合格     |                  |
| 4                                                                                                                              | 强度     | 1) 静载试验后，助行架应不产生裂纹和断裂。<br>2) 腿静载试验后，助行架所有腿部件应不产生裂纹、断裂或大于 15mm 的永久变形。                                                                       |                          |    |      |    | 符合要求 | 合格     |                  |
| 5                                                                                                                              | 腿部支脚   | 1) 手柄套宽度≥20mm，手柄套宽度≤50 mm。手柄套应可更换或易于清洁。<br>2) 支脚垫末端设计考虑，防止使用助行架时腿部件穿透支脚垫。<br>3) 支脚垫应可更换。支脚垫底部直径应≥35mm。                                     |                          |    |      |    | 符合要求 | 合格     |                  |
| 6                                                                                                                              | 调节装置   | 1) 高度调节的每一个位置应清楚标注其最大调节高度。<br>2) 折叠式助行架打开时，锁紧装置应牢固可靠。                                                                                      |                          |    |      |    | 符合要求 | 合格     |                  |
| 检验结论                                                                                                                           |        | 经检验各项技术指标均达到粤禅械备 20170064 号《助行器》标准中规定的要求，产品检验合格。                                                                                           |                          |    |      |    |      |        |                  |

