


双联叶片泵 T6DC系列

High-pressure vane pump
T6DC Series



DENISON Hydraulics



How to order

01

型号说明 了解型号含义


Model notes model meaning

型号说明 Model descriptions:

T6C	-17	-1	R	00	-A	1	
系列号 Code of series	排量代号 Flow code	轴伸形式 Shaft type	旋转方向 Direction of rotation	出油口位置 Outlet Positions	设计号 Designing No.	密封等级 Sealing Level	
T6C	03、05、06、08、10、 12、14、17、20、22、 25、28、31	见轴伸尺寸 See of shaft	(从泵的轴端看) (viewed from shaft end of pump)	(从泵的轴端看) (viewed from shaft end of pump)	A	1-S1. 丁腈橡胶 NBR Nitrile rubber	
T6D	14、17、20、24、28、 31、35、38、42、45、 50、61		R-顺时针旋转 R-right hand for clockwise	00-进油口对面 01-进油口同侧 01-Inline with inlet		02-从进油口逆时针90° 90° CCW from inlet	5-S5. 氟橡胶 Fluororubber
T6E	42、45、50、52、57、 62、66、72、85		L-逆时针旋转 L-left hand for counter clockwise	03-从进油口顺时针90° 90° CW from inlet			

技术参数 Technical parameters


系列号 series	排量代号 Flow code (USgpm)	理论排量 Geometric displacement mL/r	最高压力 Max. pressure Mpa						最高转速 Max. speed r/min		最低转速 Min speed r/min
			抗磨液压油 Antiwear hydraulic oil		普通液压油和磷酸酯液 General hydraulic oil or phosphate ester fluid		水乙二醇和油包水乳化液 Water glycol fluid or water-oil emulsions		普通液压油和抗磨液压油 General hydraulic oil or antiwear hydraulic oil	水乙二醇、磷酸酯液和油包水乳化液 Water glycol fluid or phosphate ester fluid or water-oil emulsions	
			间歇 Instant	连续 Continuous	间歇 Instant	连续 Continuous	间歇 Instant	连续 Continuous			
T6C	03	10.8	28	24.5	21	17.5	17.5	14	2800	1800	600
	05	17.2									
	06	21.3									
	08	26.4									
	10	34.1									
	12	37.1									
	14	46.0									
	17	58.3									
	20	63.8									
	22	70.3									
	25	79.3									
	28	88.8	21	16					2500		
	31	100.0									



性能曲线图 让效率不再低


Performance curves for higher efficiency

T6DC(W)泵内泄漏 (典型值)




注：在任何转速或粘度下，若泵的任一联的内泄漏超过理论流量的 50%，则泵的运行持续时间不得超过 5 s。
总泄漏量为各联内泄漏之和。

T6DCM(W), T6DCP(W)泵内泄漏 (典型值)




注：在任何转速或粘度下，若泵的任一联的内泄漏超过理论流量的 50%，则泵的运行持续时间不得超过 5 s。
总泄漏量为各联内泄漏之和。

T6DC 泵噪声级 (典型值)
T6DC-038-022



T6DC*泵噪声级 (典型值)
T6DCM-B38-B22



Details

05

细节展示 全方位俘获你的心

Details to show the omni-directional capture your heart



1

正面展示

2

右侧展示



3

左侧展示



4

背面展示

